

Ресивер сжатого воздуха VZS-10-B

№ изделия: 151923

FESTO

По директиве EU 87/404/ЕЕС и EN 286-1:1998.
Снимается с производства, доступен до 2011 года.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Объем | 10 л |
| Положение при сборке | нижний отвод конденсата |
| Соответствует стандарту | EN 286-1 |
| Рабочее давление | -0,95 ... 16 bar |
| Рабочая среда | Азот Сжатый воздух |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по сосудам под давлением |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 |
| Температура среды | -10 ... 100 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 100 °C |
| Авторизация | TÜV |
| Макс. момент затяжки, присоединительная резьба | 130 Nm |
| Макс. момент затяжки, отвод конденсата | 27 Nm |
| Вес продукта | 6.000 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Присоединение отвода конденсата | G3/8 |
| Пневматическое присоединение | G1 |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE |
| Информация о материале, ресивер | Сталь Окрашен |