

Линейный привод DGO-40- -PPV-A-B

№ изделия: 15226

FESTO

для бесконтактного опроса, с магнитной связью.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 4.000 mm
Диаметр поршня	40 mm
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Тип привода	удержание усилия (магнит)
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	1,3 ... 7 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Длина демпфирования	23 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	8 g
Базовый вес на 0 мм хода	3.920 g
Пневматическое присоединение	G1/4
Материал крышки	Алюминий
Материал уплотнений	NBR TPE-U(PU)
Материал корпуса	Легированная сталь