

Полимерный пневмошланг PAN-10X1,5-SI

№ изделия: 152701

FESTO

Стандартный шланг с наружной калибровкой для цанговых QS-соединений, фитингов CN и СК из полиамида (не одобрен для использования в пищевой промышленности).



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	10 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	58 mm
Внутренний диаметр	7 mm
Мин. радиус изгиба	27 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,7 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 246,5 psi
Авторизация	TÜV
Морская классификация	см. сертификат
Сертификационный департамент	B 013277 0506 00
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,042 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 10 мм
Цвет	серебряный
Твердость по Шору	D 55 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	TPE-A