

# Полимерный пневмошланг PU-1/4-B-SW

№ изделия: 15275

FESTO

для CN- и СК-соединений, отличается гибкостью и устойчивостью к продольному изгибу, полиуретан ((не предназначен для использования в пищевой промышленности).

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Максимальное давление допустимо при максимальной температуре.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	6,35 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	22 mm
Внутренний диаметр	4 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-30 ... 60 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,024 kg/m
Цвет	Черный