

Коллекторная плита угловая NAVW-1/2-3-ISO

№ изделия: 152791

FESTO

со стыковой поверхностью по DIN ISO 5599/1, для блочного монтажа, присоединение сбоку и снизу.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	ISO 5599-1
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Вес продукта	1.020 g
Подвод пилотного воздуха 12/14	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/2
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление