

Коллекторная плита угловая NAVW-3/8-NPT-2

№ изделия: 152793

FESTO

со стыковой поверхностью по DIN ISO 5599/1, для блочного монтажа, присоединение сбоку и снизу.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	135 mm
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	1/8 NPT
Подвод пилотного воздуха 14	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 1	3/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	3/8 NPT
Пневматическое присоединение, канал 4	3/8 NPT