

Отсечной клапан HE-3-3/8-3/8

№ изделия: 153298

FESTO

Этот тип подходит для работы на вакууме.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2, бистабильный
Пневматическое подключение, канал 1	R3/8
Пневматическое подключение, канал 2	R3/8
Тип управления	Ручное
Тип крепления	Прямо монтаж через сквозные отверстия Прямой резьбовой монтаж Опция
Стандартный номинальный расход	797,4 l/min
Условный проход	4,7 mm
Operating pressure МПа	-0,095 ... 1 МПа
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Материал корпуса	PBT с армированием
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Функция быстрого выхлопа	не дросселируемый
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Золотниковый
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	неревверсивный
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс чистоты помещения	ISO class 4
Температура среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	79 g
Пневматическое подключение, канал 3	не направленный
Материал резьбовой заглушки	Никелированная латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR