

Шаровой кран QH-QS-4-1/8

№ изделия: 153486

FESTO

with QS push-in connector.

Этот тип подходит для работы на вакууме.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|---|
| Функция распределителя | 2/2 бистабильный |
| Пневматическое подключение, канал 1 | R1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | QS-4 |
| Тип управления | Ручное |
| Тип крепления | Резьбовой |
| Стандартный номинальный расход | 235 l/min |
| Условный проход | 2,5 mm |
| Operating pressure МПа | -0,1 ... 1 МПа |
| Рабочее давление | -1 ... 10 bar |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Тип конструкции | Шаровой кран |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Вес продукта | 14 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |