


# Шаровой кран QH-QS-6-1/8

№ изделия: 153487

FESTO

with QS push-in connector.

Этот тип подходит для работы на вакууме.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	2/2 бистабильный
Пневматическое подключение, канал 1	R1/8
Пневматическое подключение, канал 2	QS-6
Тип управления	Ручное
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный номинальный расход	560 l/min
Условный проход	2,5 mm
Operating pressure МПа	-0,1 ... 1 МПа
Рабочее давление	-1 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Тип уплотнения	мягкий
Тип конструкции	Шаровой кран
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	15 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)