

Параллельный набор EAMM-U-86-D60-52B/C-102

№ изделия: 1537000

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	86
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	175 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,25 Nm
Передаваемый момент	9,5 Nm
Вес продукта	2.520 g
Код интерфейса, привод	D60B
Код интерфейса, двигатель	52B 52C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)