


# Фланец с осью SUA-20

№ изделия: 157320

FESTO

для цилиндров ADVU, AEVU, подходящие опорные стойки LBN или LN, LSN.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	20
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	41 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевый сплав
Материал монтажного штифта	сталь, гальванизированная
Материал втулки	Пружинная сталь
Материал подшипника	Пластик
Материал винтов	Гальванизированная сталь
Материал фиксатора	Пружинная сталь
Материал вала	Сталь С защитным покрытием