

Фланцевое крепление FNG-320

№ изделия: 157509

FESTO

Для цилиндров DNG, DSBG.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	320
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	15.109 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Железная отливка в графите Окрашен
Материал винтов	Сталь Гальванизирован