

Опорная стойка LNZG-320

№ изделия: 157517

FESTO

Для цилиндров с монтажной цапфой DNGZK.

Это крепление может также применяться для цилиндров DNC, DNG и DNGU с центральной цапфой или шарниром.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	320
Основан на стандарте	ISO 15552
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 100 °C
Вес продукта	2.934 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Сталь Гальванизирован
Материал подшипника	Бронза