

Ручное управление АНВ-MD/MF/MV

№ изделия: 157651

FESTO

для распределителей с электромагнитным управлением.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Тип крепления	C фиксацией
Материал корпуса	РА6 усиленный