

Параллельный набор EAMM-U-60-D32-67A-91

№ изделия: 1577063

Продукт будет снят с производства

Подходит для электромеханических приводов.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2026 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	60
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	26,7 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,07 Nm
Передаваемый момент	3 Nm
Вес продукта	1.170 g
Код интерфейса, привод	D32B
Код интерфейса, двигатель	67A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)