

Модуль сброса PZVT-AUT

№ изделия: 158496

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	механический счетчик с пневмоприводом
Давление выключения	$\leq 0,1$ bar
Рабочее давление	2 ... 6 bar
Давление включения	$\geq 1,6$ bar
Стандартный номинальный расход	50 l/min
Настраиваемые времена задержки	0,2 ... 2 s
Период паузы для сброса	≥ 200 ms
Точность повторения, установка времени	$\pm 0,3$ s
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP54 С защитной крышкой и рамой панели по IEC 60529
Температура окружающей среды	-15 ... 60 °C
Вес продукта	50 g
Тип крепления	Установка передней панели
Пневматическое присоединение	Внутренняя резьба M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	ABS