

Соединительный кабель NHSB-A1-25-BLG5-LE5-PU8-2XBV

№ изделия: 1585797

FESTO

Подходит для использования с приводом DFPI.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина защитной трубы	25 m
Положение при сборке	Любое
Использование на открытом воздухе	C1 - место использование с защитой от погоды
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Относительная влажность воздуха	5 - 100 % Сжатый
Класс защиты	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C -5 ... 60 °C
Электрическое присоединение 1	Прямой разъем, 5-контактный
Электрическое присоединение 2	Открытый конец, 5-проводный
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Пневматическое присоединение	Для шлангов с наружным диаметром 10 мм Для шлангов с наружным диаметром 8 мм
Минимальный радиус изгиба кабеля	100 mm
Структура кабеля	5 x 0,75 mm ²
Вес продукта	6.250 g
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, труба	PA
Информация о материале, фитинг защитного рукава	PA
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Информация о материале, уплотнения шланга	TPE