

Круглый цилиндр EG-2,5-10-РК-2

№ изделия: 15884

FESTO

Micro-Pneumatic



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 mm
Диаметр поршня	2,5 mm
Демпфирование	Без демпфирования
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Поршень Шток Корпус цилиндра
Определение позиции	Без
Варианты	Односторонний шток
Рабочее давление	3,5 ... 7 bar
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,9 N
Теоретическое минимальное значение усилия пружинного возврата	0,5 N
Теоретическое максимальное значение пружинного возврата	1 N
Вес продукта	2 g
Тип крепления	с контргайкой
Пневматическое присоединение	РК-2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	Легированная сталь
Материал уплотнений	NBR
Материал штока	Легированная сталь, нержавеющая
Материал колбы цилиндра	Никелированная латунь