

Параллельный набор EAMM-U-110-S95-80G-207

№ изделия: 1589544

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	110
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	799 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,3 Nm
Передаваемый момент	25 Nm
Вес продукта	6.940 g
Код интерфейса, привод	S95
Код интерфейса, двигатель	80G
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)