

Вакуумный захват сильфонный VASB-15-1/8-SI

№ изделия: 158977

FESTO

Уплотнительное кольцо не входит в состав поставки.
Снимается с производства, доступен до 2013 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	3 mm
диаметр присоски	15 mm
Эффективный диаметр присоски	12 mm
Структура проекта	Подключение вакуума сверху круглый, сильфон на 1,5 гофра
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-40 ... 200 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	7,9 N
Вес продукта	6 g
Крепежная резьба	G1/8
крепление присоски	G 1/8
Подключение вакуума	G1/8
Твердость по Шору	60 +/- 5
Информация о материале, резьбовая часть	Алюминиевый сплав
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Информация о материале, присоски	VMQ (силикон)