

Дроссель с обратным клапаном GR-M3

№ изделия: 15899

FESTO

С потоком, регулируемым в одном направлении.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	M3
Пневматическое подключение, канал 2	M3
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Установка передней панели со сквозным отверстием Опция
Стандартный расход через дроссель	29,5 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	26 ... 27,5 l/min
Рабочее давление	0,3 ... 8 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Положение при сборке	Любое
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2,5 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал регулировочного винта	Латунь