

Реле давления PEV-1/4-A-SW27

№ изделия: 159259

FESTO

размыкание или замыкание электрических цепей при достижении определенного уровня давления. Настраиваемое давление срабатывания.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Измеряемая величина	Избыточное давление
Метод измерения	Пневмоэлектрический датчик давления
Диапазон измерения давления	1 ... 10 bar
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Температура среды	-20 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 100 °C
Функция переключающего элемента	Переключатель
Макс. частота переключения	3 Hz
Макс. выходное коммутируемое напряжение AC	250 V
Макс. выходное коммутируемое напряжение DC	250 V
Макс. выходной ток	4.000 mA
Диапазон рабочего напряжения DC	12 ... 250 V
Электрическое подключение	4-пин Разъем
Тип крепления	Резьбовой
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	G1/4
Вес продукта	138 g
Материал корпуса	сталь, гальванизированная
Материал мембраны	NBR
Диапазон установки порогового значения	1 ... 10 bar
Класс защиты	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L