

Корпус муфты EAMK-A-D100-77A/B

№ изделия: 1593914

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1.760 g
Код интерфейса, привод	D100B
Код интерфейса, корпус муфты	77A 77B
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)