

Направляющая SPZ-32-10-P-A

№ изделия: 159721

Продукт будет снят с производства

с 2 штоками (TWIN-направляющая), для бесконтактного опроса.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 mm
Диапазон настройки крайних положений/хода	10 mm
Диаметр поршня	32 mm
Режим работы привода	Каретка
Демпфирование	Пневматическое демпфирование с металлическим упором
Положение при сборке	Любое
Направляющая	Направляющая скольжения
Тип конструкции	Направляющая
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	724 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	724 N
Пневматическое присоединение	G1/8
Material cover	Алюминиевый сплав
Material seals	NBR
Material housing	Алюминиевый сплав
Material piston rod	Легированная сталь, нержавеющая