



# Ресивер сжатого воздуха CRVZS-10

№ изделия: 160237

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Объем	10 l
Положение при сборке	нижний отвод конденсата
Соответствует стандарту	AD 2000-инструкция
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,78 ... 232 psi
Авторизация	TÜV
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU руководством по устройству
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] Азот
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура среды	-10 ... 100 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 100 °C
Макс. момент затяжки, присоединительная резьба	130 Nm
Макс. момент затяжки, отвод конденсата	27 Nm
Вес продукта	6.459 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Присоединение отвода конденсата	G3/8
Пневматическое присоединение	G1
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал ресивера	Легированная сталь, нержавеющая