

Вакуумный фильтр VAF-PK-6

№ изделия: 160239

FESTO

встраиваемое в линию исполнение




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4,6 mm
Положение при сборке	Любое
Степень фильтрации	50 µm
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Прим. указание по рабочему давлению	Только для применения в открытых вакуумных системах
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	210 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C
Вес продукта	10 g
Тип крепления	Линейный монтаж
Пневматическое присоединение	PK-6 с накидной гайкой
материал накидной гайки	ПОМ
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фильтра	Ячейка РА
Материал корпуса	РА
Пригоден для импульса сброса	≤ 8 bar