

Компактный цилиндр ADVU-3"- -A-P-A

№ изделия: 160578

FESTO

без возможности опроса, конец штока с внешней резьбой.

Гайка для резьбы на штоке входит в поставку.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	0,04 ... 16 "
Диаметр поршня	3"
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Режим работы	двустороннего действия
Конец штока	Наружная резьба
Рабочее давление	8,7 ... 145 Psi
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-4 ... 176 °F
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	2.827 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	3.016 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	307 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	25 g
Базовый вес на 0 мм хода	1.772 g
Пневматическое присоединение	NPT1/8-27
Рабочее давление [psi]	8,7 ... 145 psi
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, подвижные уплотнения	TPE-U(PU) NBR
Информация о материале, шток	Легированная сталь
Информация о материале, корпус цилиндра	Алюминиевый сплав