

Компактный цилиндр AEVU-2 1/2"-P-A

№ изделия: 160607

FESTO

Для бесконтактного опроса. Внутренняя резьба на штоке.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Примерное
представление



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Ход | 0,2 ... 1 " |
| Диаметр поршня | 2 1/2" |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Режим работы | одностороннего действия нажимного действия |
| Конец штока | Внутренняя резьба |
| Рабочее давление | 8,7 ... 145 Psi |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура окружающей среды | -4 ... 176 °F |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 1.799 N |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 134 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 16 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 1.059 g |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 28 g |
| Пневматическое присоединение | NPT1/8-27 |
| Рабочее давление [psi] | 8,7 ... 145 psi |
| Информация о материале, крышки | Алюминиевый сплав |
| Информация о материале, подвижные уплотнения | TPE-U(PU) NBR |
| Информация о материале, шток | Легированная сталь |
| Информация о материале, корпус цилиндра | Алюминиевый сплав |