

Коллекторная плита NAW-1/4-01-VDMA-VL

№ изделия: 161103

FESTO

Присоединение спереди




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	26 mm
Основан на стандарте	ISO 15407-1
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	225 g
Подвод пилотного воздуха 12	M5
Подвод пилотного воздуха 14	M5
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/4
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление