

Многопозиционный модуль DPVU-80

№ изделия: 161201

FESTO

для монтажа 3- и 4-позиционных цилиндров из двух последовательно установленных цилиндров типа ADVU.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	80
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	580 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фланца	Алюминиевый сплав
Материал винтов	Сталь Гальванизирован
Материал цилиндрического штифта	Сталь Гальванизирован