

Кабель кодирующего устройства NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V4

№ изделия: 1617287

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-40 ... 75 °C -50 ... 80 °C
Минимальный радиус изгиба кабеля	100 mm
Структура кабеля	C защитой 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
Диаметр кабеля	8,2 mm
Длина кабеля	15 m
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PUR)