

Фланцевое крепление FZF-40

№ изделия: 161815

FESTO

для цилиндров DZF.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	109 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевый сплав, анодированная
Материал винтов	Гальванизированная сталь