

Фланцевое крепление CRFNG-63

№ изделия: 161849

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	63
Положение при сборке	Любое
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	680 g
Материал крепления	Легированная сталь, нержавеющая
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая