

Поворотная цапфа CRZNG-40

№ изделия: 161853

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Основан на стандарте	ISO 15552
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	285 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Легированная сталь, нержавеющая
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая