

Соединительный кабель KVIA-MPYE-10

№ изделия: 161985

FESTO

для пропорциональных распределителей




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	С гайкой
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	530 g
Электрическое подключение	Прямой разъем / прямая розетка
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 250 V
Допустимая нагрузка по току	1 A
Длина кабеля	10 m
Диаметр кабеля	6,2 mm
Структура кабеля	4x0,25
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Материал оплетки кабеля	PVC
Материал корпуса	PBT
Материал электрического контакта	Бронза Посеребрен и позолочен