



# Фильтр тонкой очистки LFMB-1/2-H-A

№ изделия: 162818

FESTO

с 1 мкм фильтроэлементом, металлический защитный кожух.  
Снимается, доступен до конца 2008



## Таблица данных

| Характеристика                      | Значение                                       |
|-------------------------------------|--|
| Положение при сборке                | Вертикальный +/- 5°                            |
| Степень фильтрации                  | 1 µm   |
| Эффективность фильтра               | 99,9999 %                                      |
| Отвод конденсата                    | полностью автоматический                       |
| Структура проекта                   | Тканевый фильтр                                |
| Индикация перепада давления         | Манометр                                       |
| Входное давление 1                  | 0 ... 16 bar                                   |
| Стандартный номинальный расход      | 1.600 l/min                                    |
| Рабочая среда                       | Фильтрованный сжатый воздух, фильтрация 5 мкм  |
| Температура хранения                | -10 ... 60 °C                                  |
| Температура среды                   | 1,5 ... 60 °C                                  |
| Остаточное содержание масла         | 0,5 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Температура окружающей среды        | -10 ... 60 °C                                  |
| Тип крепления                       | Опция<br>Линейный монтаж<br>с принадлежностями |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/2   |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/2   |
| Информация о материал, фильтр       | Борно-кремниевое волокно                       |
| Информация о материале, корпус      | Цинковая штамповка                             |
| Информация о материале, стакан      | Цинковая штамповка                             |