



# Фильтр тонкой очистки - комбинация LFMBA-1-H-A

№ изделия: 162823

FESTO

фильтр тонкой очистки - 1 мкм для предварительной фильтрации и фильтр сверхтонкой очистки - 0,01 мкм, с металлическим защитным кожухом.

Снимается, доступен до конца 2008



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Вертикальный +/- 5°
Степень фильтрации	0,01 µm
Эффективность фильтра	99,9999 %
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Тканевый фильтр
Индикация перепада давления	Манометр
Входное давление 1	0 ... 16 bar
Стандартный номинальный расход	2.600 l/min
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух без масла, фильтрация 5 мкм Фильтрованный воздух, обогащенный маслом, фильтрация 5 мкм
Температура среды	1,5 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	6.460 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1
Пневматическое подключение, канал 2	G1
Информация о материал, фильтр	Борно-кремниевое волокно
Информация о материале, корпус	с РА-усилением
Информация о материале, стакан	Цинковая штамповка