

Распределитель плавного пуска PVEL-P-124-HP3

№ изделия: 1629205

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Серия	L
Номинальный внутренний диаметр DN	54
Тип конструкции	Золотниковый
Тип управления	пневматический
Тип уплотнения	мягкий
Функция быстрого выхлопа	не дросселируемый
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	прямой
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Рабочее давление	0 ... 50 bar
Пилотное давление	9 ... 50 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура среды	5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	5 ... 50 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU руководством по устройству
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	6.900 g
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Подвод пилотного воздуха 12	G1/4
Питание пилотного каскада	внешний
Материал каретки	Алюминиевый сплав
Материал уплотнений	NBR PE
Материал корпуса	Алюминиевый сплав