

Узел фиксации DADL-EL-Q11-32

№ изделия: 1631139

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Диапазон настройки угла поворота	55 ... 200 deg
Тип конструкции	Поршень Шток
Определение позиции	Для герконов
Operating pressure MPa	0,5 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	5 ... 8 bar
Operating pressure	72,5 ... 116 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	600 g
Тип крепления	Со сквозным отверстием и центрирующей втулкой
Пневматическое присоединение	M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминий Анодированный
Материал уплотнений	NBR TPU-U(PU)
Материал корпуса	Алюминий Твердое анодирование
Материал крышки корпуса	Алюминий Анодированный
Материал подшипника	Пластик
Материал диска	Алюминий Анодированный
Материал винтов	Сталь Гальванизирован
Режим работы	одностороннего действия тянущее действие