


# Соединительный кабель KVIA-MPPE-10

№ изделия: 163883

FESTO

для пропорциональных распределителей



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	С гайкой
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	828 g
Электрическое подключение	Прямой разъем / угловая розетка
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 250 \text{ V}$
Допустимая нагрузка по току	1 A
Длина кабеля	10 m
Диаметр кабеля	8 mm
Структура кабеля	6x0,25
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Материал оплетки кабеля	PVC
Материал корпуса	PBT
Материал электрического контакта	Бронза Посеребрен и позолочен