

Соединительный кабель KMP3-25P-22-X

№ изделия: 163971
Продукт будет снят с производства

FESTO

Для пневмоострова CPV.

Длина кабеля может быть от 1 до 99 метров.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------------|---|
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Положение при сборке | Любое |
| Электрическое подключение | Розетка разъема Sub-D 25-пин |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V |
| Допустимая нагрузка по току | 3 A |
| Диаметр кабеля | 12 mm |
| Структура кабеля | 24x0,25 |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | -30 ... 80 °C -5 ... 80 °C |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Material cable sheath | PVC |
| Material housing | PA |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Медный сплав Позолочен |