

# Глушитель U-M3


№ изделия: 163978

★ Standard-Programm

Продукт будет снят с производства

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Уровень звукового давления	65 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Пневматическое присоединение	M3
Информация о материале, встроенный амортизатор	Бронза
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)