

Штекерная розетка угловая PEV-1/4-WD-LED-24

№ изделия: 164274

FESTO

для реле давления, со светодиодной индикацией.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 175301-803
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод Зеленый светодиод
Тип крепления	Затянутый
Вывод кабеля	Угловой
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, технология подключения	Расположение контактов тип А на базе EN 175301-803
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	4
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	4
Электрическое подключение 1, тип монтажа	Central screw M3
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	5
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	5
Диапазон рабочего напряжения DC	15 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	8 A
Резьбовое подключение кабеля	Pg11
Допустимый диаметр кабеля	4,5 ... 11 mm
Поперечное сечение терминала	0,25 ... 1,5 mm ²
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Примечание по окружающей температуре	Note derating
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA6 усиленный
Цвет корпуса	прозрачный
Материал электрического контакта	Латунь Никелирование Гальванизирован