

Плоский цилиндр EZH-2,5/9-10-B

№ изделия: 164991

FESTO

с защитой от проворота



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 mm
Диаметр поршня	6 mm Эквивалентный диаметр
Демпфирование	Без демпфирования
Положение при сборке	Любое
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Тип конструкции	Поршень Квадратный шток
Определение позиции	Без
Защита от скручивания/направляющая	Квадратный шток
Operating pressure MPa	0,28 ... 0,6 MPa
Рабочее давление	2,8 ... 6 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	10 N
Теоретическое минимальное значение усилия пружинного возврата	3 N
Теоретическое максимальное значение пружинного возврата	4 N
Вес продукта	11 g
Тип крепления	с боковым отверстием
Пневматическое присоединение	Ниппельный штуцер РК-3
Материал крышки	Алюминий
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминий
Материал штока	Медный сплав Никелирование