

Угловое соединение с накидной гайкой LCKN-1/4-PK-4

№ изделия: 165000

FESTO

360° ориентируемое, с уплотнительным кольцом.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2,6 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,9 ... 16 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Moderate corrosion stress
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 4 мм
Информация о материале, корпус	Цинковая штамповка