

Световод SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

№ изделия: 165356

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Метод измерения	Светопровод Датчик рассеивания
Температура окружающей среды	-20 ... 160 °C
Размер	M6
Вес продукта	34 g
Материал корпуса	Латунь Хромирование
Верхний предел диапазона настройки	100 mm
Комнатная температура при монтаже	-20 ... 120 °C
Класс защиты	IP54
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L