

Соединительный кабель KRP-1-24-5

№ изделия: 165613
Продукт будет снят с производства

FESTO

Соединительный разъем для платы реле острова CPV с кабелем.
Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	94 g
Электрическое подключение	2-пин Розетка разъема, угловая
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 26 V
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 20 V
Допустимая нагрузка по току	1 A
Длина кабеля	5 m
Диаметр кабеля	3,5 mm
Структура кабеля	2x0,25
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал оплетки кабеля	PVC
Материал корпуса	PUR
Материал электрического контакта	Бронза