

Соединительный кабель NHSB-A1-5-BLG3-LE3-PU8-2XBV

№ изделия: 1686608

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-E-...P,
length 5 m.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина защитной трубы	5 m
Положение при сборке	Любое
Использование на открытом воздухе	C1 - место использование с защитой от погоды
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Относительная влажность воздуха	5 - 100 % Сжатый
Класс защиты	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C -5 ... 60 °C
Электрическое присоединение 1	Прямой разъем, 3-контактный
Электрическое присоединение 2	Открытый конец, 3-проводный
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Пневматическое присоединение	Для шлангов с наружным диаметром 8 мм
Минимальный радиус изгиба кабеля	100 mm
Структура кабеля	3x0,75
Вес продукта	1.250 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал рукава	PA
Материал фитинга защитного рукава	PA
Материал оплетки кабеля	PVC
Материал уплотнений	TPE