

Соединительный кабель NHSB-A1-20-BLG3-LE3-PU8-2XBV

№ изделия: 1686611

FESTO

Подходит для использования с приводом DFPI.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Длина защитной трубы | 20 m |
| Положение при сборке | Любое |
| Использование на открытом воздухе | C1 - место использование с защитой от погоды |
| Диапазон рабочего напряжения DC | 0 ... 30 V |
| Относительная влажность воздуха | 5 - 100 % Сжатый |
| Класс защиты | IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C -5 ... 60 °C |
| Электрическое присоединение 1 | Прямой разъем, 3-контактный |
| Электрическое присоединение 2 | Открытый конец, 3-проводный |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Пневматическое присоединение | Для шлангов с наружным диаметром 8 мм |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 100 mm |
| Структура кабеля | 3 x 0,75 mm ² |
| Вес продукта | 5.000 g |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, труба | PA |
| Информация о материале, фитинг защитного рукава | PA |
| Информация о материале, оплетка кабеля | PVC |
| Информация о материале, уплотнения шланга | TPE |