


# Блок питания SPC200-PWR-AIF

№ изделия: 170175

FESTO

с источником питания и координатным интерфейсом.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. потребление тока, нагрузка	5 A
Макс. потребление тока, система управления	4 A
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Поддержание питания при сбое для питания логики	10 ms
Остаточная пульсация	2 %
Стандартное потребление тока, модуль расширения	100 mA
Допустимые колебания напряжения	-5 % / +25 %
Вес продукта	82 g
Электрическое присоединение, рабочее напряжение	Клеммная колодка 3-пин
Электрическое присоединение AIF OUT	5-пин
Рабочая характеристики, присоединение оси	2 пневматических привода Макс. 16 цифровых функциональных входов Макс. 16 цифровых функциональных выходов
Пространство для установки	1